

Sicherungsschublade für Sicherungseinsätze 5x20 mm, mit oder ohne Spannungswählereinsatz

Standard oder Medizinal Sicherungshalter



Sicherungsschublade ohne Spannungswählereinsatz mit Kurzschlussbolzen
(Sicherungseinsätze nicht bestückt)

Sicherungsschublade mit Spannungswählereinsatz
(Sicherungen nicht bestückt)



Beschreibung

- Komponente
- Schnappbefestigung von Frontseite
- 2 Funktionen:
Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5x20 mm, Spannungswähler
- Zugelassen mit Gerätesteckerkombielement

Merkmale

- Die Schublade des Sicherungshalters erfüllt die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1 für medizinische Geräte
- Die Schublade «Finger-Grip» kann von Hand entfernt werden
- Sicherungshalter von der Geräte-Aussenseite zugänglich
- Design für Standard- und Medizinalanwendungen
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 60950

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Schublade mit anderen Spannungswerten

Referenzen

Passend zu Typ: DD11; DD12; DD21; DD22; KEA-Print; KFA; KMF

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Spannungswähler-Einsätze

Index	Aufdruck auf Spannungswähler/ Anschluss Nr.			
	1	2	3	4
xx	1	2	3	4
01	110	150	220	-
02	120	-	240	-
03	110	-	220	-
04	115	-	220	-
05	110	-	230	-
06	115	-	230	-
07	100	110	220	240
08	100	120	220	240
10	220	-	240	-
11	120	220	240	-
12	110	220	240	-
13	115	220	240	-
14	-	-	-	-
15	100	120	220	-
16	50 Hz	-	60 Hz	-
19	117	220	240	-
22	110	220	230	-
23	100	115	220	240
24	115	230	240	-
25	100	120	230	-
26	220	230	240	-
28	120	230	-	-
29	100	120	230	240
31	-	120	230	-
32	100	120	200	240

Index	Aufdruck auf Spannungswähler/ Anschluss Nr.			
	1	2	3	4
33	110	120	220	240
34	100	115	230	240
36	100	110	120	-
37	100	110	230	240
38	110	127	230	-
40	110	220	240	120
41	100	115	230	-
42	200	230	240	-
44	1	2	3	4
45	100	220	230	240
47	100	-	120	-
48	100	110	230	-
49	110	220	230	240
51	100	-	-	-
52	120	220	230	240
53	001	-	-	-
54	021	022	032	042
55	230	-	115	-

Index "xx" entspricht den letzten 2 Ziffern der Bestellnummer in der Variantentabelle

Alle Varianten

Montageart	Spannungswähler	Geräte-Sicherungshalter	Kommentar	Passend zu	Bestellnummer
Extra-Safe		1-polig	-	1), 2), 3)	4301.1407
Extra-Safe		1-polig	Ersatzsicherungsfach	1), 2), 3)	4301.1411
Fingergrip		1-polig	-	1), 2), 3)	4301.1405
Fingergrip		1-polig	Ersatzsicherungsfach	1), 2), 3)	4301.1409
Extra-Safe		2-polig	-	1), 2), 3)	4301.1403
Extra-Safe		2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1), 2), 3)	4301.1415
Fingergrip		2-polig	-	1), 2), 3)	4301.1401
Fingergrip		2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1), 2), 3)	4301.1413
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.xx
Extra-Safe	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2824.xx
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.xx
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.xx
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.xx
Extra-Safe	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3537.xx
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.xx
Fingergrip	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3536.xx

1) KEA, KFA;

2) KEA-Print (ohne Spannungswähler)

3) KM, DD11, DD12, DD21, DD22 (nur 1-/2-polig, ohne Spannungswähler)

"xx" siehe Spannungswählereinsatz-Tabelle

Verpackungseinheit 50 ST