



Equipement

Appareillage
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Indice de protection
Classe de protection
Commande
Tête du luminaire
Protection des sources
Poids (net)
Cordon d'alimentation
Fixation
Dimension
Particularités

12 x diode électroluminescente
 Température de couleur blanc lumière du jour
 sans
 22-29 V ; DC
 env. 7 W
 IP 67
 III
 externe
 aluminium / matière plastique, anodisé , aluminium anodisé
 résine , translucide
 env. 0.4 kg
 env. 3.0 m; avec fils d'alimentation sans fiche
 vis
 A=336mm, C=290mm
 Angle de rayonnement +/- 45° réglable



Puissances lumineuses

Commentaire: d=50cm

Em: 191 lx
 Emax: 411 lx
 Emin: 59 lx

