Tube plat en polyuréthane souple, multi-tubes, multicolores - TUS

TUS0425W-20

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C
- 8 variations de couleurs.

Spécifications standards

Couleur	W (Blanc)
Longueur du rouleau	Rouleau de 20 m
Taille	0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	20 °C
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel)
Matière de tube compatible	Polyuréthane
Poids	0.190 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue T_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr