

Office-Tastatur/Maus-Set, Funk

F2173056 Funktastatur mit Maus "WKM-200", kabellos, 8 Media-Tasten, Schw., AZERTY FR

Highlighttext:

- Standard-Tastatur im Vollformat mit optischer 4-Tasten-Maus: Das PC-Set ist sofort startklar zur komfortablen kabellosen Computer-Steuerung oder auch als externe Tastatur und Maus für den Laptop – ein unkomplizierter Allrounder an jedem Schreibtisch
- produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten
- für bequemes Arbeiten: Die Funktastatur mit Maus lässt sich ganz einfach und schnell per USB-A-Empfänger mit dem PC verbinden – garantiert maximale Flexibilität am Schreibtisch
- einfach auswechseln: die schnurlose Tastatur mit Maus ist batteriebetrieben, beides muss nicht zwischendurch aufgeladen werden – praktisch für mobiles Arbeiten und unterwegs
- einfacher Tastendruck: Nutzen der Multimediafunktionen über eigene Media-Keys ohne Zweitbelegung – zur einfachen Steuerung der Wiedergabe, ob Musik, Videos oder Live-Stream
- ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so können Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen über die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusätzlich die Fn-Taste gedrückt zu halten
- einfach geschmeidig: leise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Wireless-Tastatur – für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen
- ergonomisches Tippgefühl: Über die klappbaren Standfüße lässt sich der Tippwinkel anpassen – für ein rutschfestes und bequemes Arbeiten an der Computertastatur
- passt in jede Hand: die exakt symmetrische Bauform der optischen Maus eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen
- fester Platz: Der verstaubare USB-Empfänger kann platzsparend wahlweise im Tastatur- oder Mausgehäuse transportiert werden
- so schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil
- Full-Size mit allen Funktionen: Die 100%-Tastatur mit Nummernblock erfüllt sämtliche Anforderungen in Büro und Home-Office
- zuverlässige 2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 m (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen)
- separater Ein-/Ausschalter für die Office-Tastatur und -Maus
- Standby nach 10 Minuten Inaktivität der Wireless-Tastatur und -Maus
- der Funk-Receiver verbindet Tastatur und Maus mit Laptop etc. – einfach Plug-and-Play
- PC-Maus mit dpi-Schalter
- polymerbeschichtete Gleitfüße: flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten
- Gehäuse und Tasten dieses Tastatur-Maus-Sets bestehen zu 65% aus recyceltem ABS-Kunststoff

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10; Assist-Taste: aktuelle Version Windows 11 und installierte Microsoft Copilot App

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Maus-Formfaktor: Rechts- und Linkshänder
- Tastaturlayout: AZERTY (französisch)
- Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
- Verbindung: 2.4 GHz RF
- DPI-Range: 1200/1600/800
- Kompatible Betriebssysteme: Windows 11/10
- Max. DPI: 1600
- Reichweite: 10 m
- Spezielle Features: Batteriestand LED/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Klappbare Standfüße/Separate Multimedia Tasten
- Anzahl Multimedia-Tasten: 20
- Ausführung: Rechts- und Linkshänder/Standard-Maus/Vollformat Tastatur

Office-Tastatur/Maus-Set, Funk**F2173056 Funktastatur mit Maus "WKM-200", kabellos, 8 Media-Tasten, Schw., AZERTY FR**

- Material: Kunststoff/Post-Consumer Material
- Maus Tastenanzahl: 4 Tasten inklusive Scroll-Rad
- Maus-Sliding Pads: Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Maus-Tasten: Standard
- Mause rad (Material): Gummiert
- Sensorik: Optisch
- Tastatur-Tastenanzahl: 105
- Tastenbeschriftung: Druck mit UV-Schutz
- Tastenmechanik: Rubber Dome
- Abmessung Maus B x H x T: 5,8x3,5x10,3 cm
- Abmessung Tastatur B x H x T: 43,8x2,6x14,5 cm
- Maus-Gewicht: 52 g
- Tastatur-Gewicht: 400 g
- Anzahl Batterien: 3
- Batterietyp: AA Mignon/AAA Micro
- Set-Inhalt in Stück: 3

Lieferumfang:

- 1 Funktastatur
- 1 Funkmaus
- 1 USB-A-Empfänger
- 2 Batterien AA Mignon

 4 047443 537553	Marke	Art.Nr.	VE	MB
	hama	F2173056	16	1