

MERKMALE

- Glasklare Klarheit für ausgezeichnete Sichtbarkeit
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Geeignet für Lebensmittel, Wasser, Chemikalien, Gas, Kraftstoff und Öle
- EG-konform für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Sehr beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen
- Speziell ausgewählte Polyesterfasern mit hoher Zugfestigkeit, die am Optimum verwendet werden
Geflechtswinkel

RS Pro PET, flexibler PVC-Schlauch, transparent, 22 mm Außendurchmesser, 25 m lang verstärkt, 100 mm Biegeradius,

RS Best.-Nr. 368-0227



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Ein wirtschaftlicher, leichter Schlauch, ideal für den Mehrzweck Einsatz und besonders beliebt bei industriellen Airline-Geräten. Er kann auch für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet werden. Gefertigt aus Transparentem PVC mit geringem Giftgehalt und verstärkt mit hochfesten Polyesterfasern.

Allgemeine

Material	PET, PVC
Farbe	Transparent
Verstärkt	Ja
Anwendung	Druckluft-, Lebensmittel-, Wasser- und Werkstattluftanwendungen. Beliebt für pharmazeutische/wissenschaftliche Anwendungen für den Transport von Chemikalien, für den Transport von Lebensmittelsubstanzen und Flüssigkeiten

Mechanische

Innendurchmesser	16mm
Außendurchmesser	22mm
Länge	25m
Biegeradius	100mm
Sicherheitsfaktor	3:1

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-15°C
Maximale Betriebstemperatur	+60°C
Maximaler Betriebsdruck	10 bar
Maximaler Burst-Druck	30bar

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

RoHS-konform / BS EN ISO 6224