

DCF840NT-XJ

Visseuse à chocs compacte XR 18V Brushless

5035048742525



Description du produit :

Couple de serrage max. (Nm) : 192 Régime à vide (tr/min) : 0-3200 Porte-outil : 1/4" (6.35 mm) Impacts par minute (imp/min) : 0-4200 Longueur (mm) : 129

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Accès aux zones confinées : compacte et légère
- Performance : couple de serrage pouvant atteindre 192 Nm
- Éclairage de la zone de travail : anneau 3 LED autour de l'embout
- Confort et contrôle utilisateur : conception ergonomique de la poignée, grip plus confortable permettant une durée d'utilisation plus longue, clip ceinture
- Moteur brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité

Specifications techniques :

- Couple maximal : 192 Nm
- Voltage de la batterie : 18 V
- Puissance de sortie : 380 W

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Coffret TSTAK (x1)
- Clip ceinture (x1)

DCF840NT-XJ

Visseuse à chocs compacte XR 18V Brushless



5035048742525

Produit faisant partie de la série DCF840NT

Ref	Titre
DCF840NT-XJ	Visseuse à chocs compacte XR 18V Brushless