

Stern-Dreieckstarter, gekapselt, 230 V/15 kW

Typ XSDP15/I(230V50HZ,240V60HZ)
Katalog Nr. 118550
Alternate Catalog No. XSDP15-IG3

Lieferprogramm

Sortiment				gekapselte Schützkombinationen
Applikation				Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck
Gebrauchskategorie				AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz				
AC-3				
380 V 400 V	P		kW	15
Betätigungsspannung				230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Stromart AC/DC				Wechselstrombetätigung

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schützkombination (EC000010)				
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Schützkombination (ecl@ss10.0.1-27-37-10-09 [AGZ572014])				
Funktion				Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz		V		230 - 230
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz		V		240 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC		V		0 - 0
Spannungsart zur Betätigung				AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V		A		29.3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW		15
Bemessungsbetriebsleistung NEMA		kW		0
Anschlussart Hauptstromkreis				Schraubanschluss
Schutzart (IP)				IP65
Schutzart (NEMA)				sonstige