

# Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 38637

Artikelnummer: Z99000109

EAN: 4010995386375

Zolltarifnummer: 82032000

Steigert Ihre Effizienz: Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Für die Grundausstattung anspruchsvoller Elektro-Fachkräfte mit Zangen.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

- 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
- 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
- 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)

---

Zolltarifnummer 82032000

---

Blisterverpackung  
Ausgabe Nein

---

VDE Artikel Ja

---

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM
---------------------------------------	-----

---

Gewicht VPE in Gramm	905
----------------------	-----