

KERN FCB30K1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	1 g
Linealidad:	3 g
Peso recomendado para ajuste:	30 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	30 kg
Reproducibilidad:	1 g
Resolución:	30000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	2 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	20 g
Resolución de contaje:	15000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	5 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	335 x 395 x 183 mm
Peso bruto:	3,362 kg
Peso neto:	2,610 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	270 x 345 x 106 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	252 x 228 x 12,5 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	270 x 345 x 106 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	253 x 227 mm