


LT-...E

Limes triangulaires emmanchées

TRAVAIL DU MÉTAL



Description

Pour le limage d'angles et de coins intérieurs.

Manche bi-matière.

Produit conforme aux normes


ISO 234-1

ISO 234-2

NF E75-001

NF E75-002

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : LT-15-ME

Type lime	Mi-douce	L (mm)	260
I (mm)	11	e (mm)	-
Poids (g)	90	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : LT-20-ME

Type lime	Mi-douce	L (mm)	320
-----------	----------	--------	-----

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

l (mm)	15	e (mm)	-
Poids (g)	210	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : LT-25-ME			
Type lime	Mi-douce	L (mm)	375
l (mm)	17,5	e (mm)	-
Poids (g)	330	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)