



近接スイッチ SME-8-ZS-KL-LED-24

部品番号: 171169

FESTO

有接点、2線式、T溝タイプ、ケーブル式



データシート

特長	値
デザイン	T溝用
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-40 ... 60 °C
出カスイッチ	両極性接点 LEDなし
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	<= 0.5 ms
応答時間	0.03 ms
スイッチング周波数	800 Hz
最大出力電流	80 mA
接点容量 DC	2.16 W
電圧降下	<= 3.5 V
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 27 V
誤極性保護	なし
配線方式	ケーブル 2芯式
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	T溝に固定 インサートタイプ
締付トルク	0.2 Nm
質量	27.9 g
Material housing	エポキシ樹脂 PC PET ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP67
絶縁電圧	50 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3