Tube dimensions en mm -TU
TU0425Y-20

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- 29 variations de couleurs.

Spécifications standards

Couleur	Y (Jaune)
Longueur du rouleau	20 m
Taille	0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
Longueur de la bobine	Sans
Suffixe	Sans
Pression du fluide	Air, Eau
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel) / 0 °C pour eau
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pression maxi. à 20°C	0.8 MPa

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue TU-29COLOR-A_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr