

# KERN EMB500-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 mg
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearità:	200 mg
Peso di calibrazione consigliato:	500 g (M2)
Portata [Max]:	500 g
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilità:	100 mg
Risoluzione:	5000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	3 s
Unità di misura:	dwt g oz ozt

## Display

Altezza cifre di display:	1,500 cm
---------------------------	----------

## Funzioni

Pesata sottobilancia:	Gancio
-----------------------	--------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

## Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Autonomia:	50 h
Autonomia:	35 h

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

## Alimentazione

Tempo di carica:	10 h
------------------	------

## Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificato DAkkS:	963-127
--------------------	---------

## Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia didattichia

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	265 x 200 x 65 mm
Peso lordo:	710 g
Peso netto:	470 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	170 x 240 x 39 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (d):	150