



DEUTSCH

Datenblatt

Schraubenausdreher/HSS-Bohrersatz von RS Pro

12-teilig, M3–M25

Best.-Nr.: 446-863



Technische Daten:

Zum Ausdrehen von Schrauben und Bolzen mit mittlerer Zugfestigkeit 12-teiliger Satz; Inhalt:
6 x Schraubenauszieher Nr. 1–6, M3–M25: Langsame Spirale
6 x HSS-Spiralbohrer, komplett geschliffen:
DIN 338/BS 328 Untergebracht in einem robusten Kunststoffgehäuse.

Hinweis: Schraubenausdreher können brechen, wenn sie nicht mit dem geeigneten Gewindebohrer verwendet werden.

Bestellnummer	Herstellercode	Beschreibung
446-863	21-740-BOX	Schraubenausdreher/HSS-Bohrersatz



DEUTSCH

Datenblatt Schraubenausdreher/HSS-Bohrersatz von RS Pro 12-teilig, M3–M25

Technische Daten:

Nr.	Gewindebereich	Gesamtlänge	HRC	Bohrer-Ø	Material
1	M3–M6	50	50-60	2,5 m m	Stahllegierung GCR15
2	M6–M8	60	50-60	3,3 m m	Stahllegierung GCR15
3	M8–M11	70	50-60	4,2 m m	Stahllegierung GCR15
4	M11–M14	76	50-60	5,0 m m	Stahllegierung GCR15
5	M14–M18	85	50-60	6,8 m m	Stahllegierung GCR15
6	M18–M25	95	40-50	9,5 m m	Kohlenstoffstahl 45#

Bohrerspezifikationen:

Komplett

geschliffen.

Material: M2.

Metrische Größen:

DIN 338. Spitze: 118°

Spirale: Rechts.

Helix: Standard.

Oberfläche:

schwarz.

Ø mm	Spannutenlänge mm	Gesamtlänge mm
2,5	30	57
3,3	36	65
4,2	43	75
5	52	86
6,8	69	109
9,5	81	125