

SYNTECH HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

Hybridrad "SYNTECH", Radkörper und Lauffläche aus Polyamid, mit elastischem Vollgummikern, dämpfend, Rollenlager

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Reifenbreite	36 mm
Achsloch-Ø	12 mm
Nabellänge	44 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.4 kg
Härte der Lauffläche	D 75 Shore
Tragfähigkeit	160 kg
Tragfähigkeit (statisch)	320 kg



Laufverhalten	+	+	+	+	+
Fahrgeräusch	+	+	+	+	+
Verschleißbeständigkeit	+	+	+	+	+
Korrosionsbeständigkeit	+	+	+	+	+

