



Le conteneur universel K 470– 40564 - RS Code 290-2778



Le conteneur universel K 470– 40564

Un conteneur original depuis 1950, assurant une protection parfaite, même dans les conditions d'utilisation les plus rigoureuses

Modèle n°	Dimensions internes L x l x h mm	Dimensions externes L x l x h mm	Volume (approx.)L	Poids (kg)	Max. poids brut (kg) autorise
40564	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,3	73,0

- Boîte universelle en aluminium de qualité supérieure
- Couvercle avec bande charnière en acier inoxydable, deux bandes de couvercle et joint mousse intégral
- Cornières d'empilage en fonte d'aluminium
- Stabilité à toute épreuve, grâce à 3 bâtis profilés en aluminium, entièrement soudés
- Joints profilés entièrement soudés
- Fixations C ergonomiques et résistantes, pendant un minimum de 20 000 cycles opérationnels
- Fixations à enclenchement, pouvant être fixées par serrure emmanchable, joints en plomb, protection contre l'ouverture spontanée, ou un cadenas (épaisseur maxi de la manille : 6 mm)
- Poignées de transport à ressort, ergonomiques et résistantes
- Dégagement : 30 mm environ de moins que les dimensions internes
- Poignées confortables ZARGES pour une manutention ergonomique, et des chargements jusqu'à 50 kg.
- 25 tailles standards ; des tailles personnalisées sont également disponibles
- Cordon sur tout le pourtour, plus cordon de cornière pour le renforcement de la stabilité dimensionnelle