Produktdatenblatt

Spezifikationen



Not-Aus Kit, eXLhoist Standard

ZARC51

EAN Code: 3606480982569

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony eXLhoist
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahteter Stecker
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Steuerungsstation ZARB
Material	PE (Polyethylen)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…60 ��C
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	NEMA 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	40,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	404,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Wird untersucht**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**No**