

5525UAI075L51-11

EAN 4031582310665

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Reifenbreite	10 mm
Rollenbreite	65 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	45 mm
Störkreis-Ø	212 mm
Bauhöhe	88 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.31 kg
Störkreisradius	106 mm
Härte der Lauffläche	A 87 Shore
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg



Laufverhalten	+	+	+	+	+
Fahrgeräusch	+	+	+	+	+
Verschleißbeständigkeit	+	+	+	+	+
Korrosionsbeständigkeit	+	+	+	+	+



5525UAI075L51-11

EAN 4031582310665

