

MODUL

LE CONFORT SUR-MESURE

Ce marchepied tout en aluminium est disponible de 1 à 5 marches. Ses marches striées antidérapantes d'une largeur de 560 x 200 mm et sa plate-forme de 560 x 400 mm font de lui un des marchepieds les plus confortables du marché. Disponible avec roues en option.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Norme	EN 14183
Décret	96-333
Recyclable jusqu'à (%)	94



Modèle équipé de roulettes escamotables en option



Modèle présenté : 02379833

- Gamme complète : 5 hauteurs d'accès avec marches aluminium
- Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie
- Plate-forme de 560 x 400 mm et marches striées antidérapantes de largeur 200 mm
- Les marches sont remplaçables
- Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute (à partir du 3 marches)
- Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail



Maintenance
Entretien



MODUL

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02379831	1	0,23	0,23	2,23	0,5	2,6	3178740152680
02379832	2	0,39	0,39	2,39	0,67	4,2	3178740152697
02379833	3	0,59	0,59	2,59	0,67	5,9	3178740152703
02379834	4	0,79	0,79	2,79	0,67	8,4	3178740152710
02379835	5	0,99	0,99	2,99	0,67	10,4	3178740152727
02379813						Roulettes escamotables 1,5	3178740152765
02379814						Rampe (à partir du 3 marches) 1,3	3178740152772

Le repose-pieds est compté comme une marche.

Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne

