

FTP-3/6SL GN/BU - 测试插头



1090787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090787>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头，标称工作电压: 400 V，位数: 6，额定接线容量: 2.5 mm²，颜色: 绿/蓝



商业数据

订货号	1090787
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6113
产品关键代码	BE6113
目录页面	页码645 (C-1-2019)
GTIN	4055626900452
单件重量 (含包装)	229.6 g
单件重量 (不含包装)	219.6 g
原产地	PL

FTP-3/6SL GN/BU - 测试插头



1090787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090787>

技术数据

产品属性

产品类型	测试插拔式端子
位数	6
针距	8.2 mm

电气特性

额定条件下的最大功耗	1.31 W
------------	--------

连接数据

额定横截面	6 mm ²
测试插座扭矩	0.5
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面，柔性[AWG]	20 ... 14 (按IEC标准修订)
最大负载电流	20 A
额定电压	400 V
额定横截面	2.5 mm ²

尺寸

宽度	56.8 mm
高度	96.8 mm
深度	98.2 mm
针距	8.2 mm

材料规格

颜色	彩色
	绿色 (RAL 6021)
	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C 到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

FTP-3/6SL GN/BU - 测试插头



1090787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090787>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090787>

cULus 认证		认证ID: E60425	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B			600 V	31 A	-	-
使用组 C			600 V	31 A	-	-
使用组 F			690 V	31 A	-	-

CSA		认证ID: 13631	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B			600 V	31 A	-	-
使用组 C			600 V	31 A	-	-

FTP-3/6SL GN/BU - 测试插头

1090787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090787>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FTP-3/6SL GN/BU - 测试插头

1090787

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090787>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn