



## Plastifieuse SATURN 3i A4

5724801

**Temps de chauffe 5 X plus rapide !**

**InstaHeat**



- . Plastifie des documents jusqu'au format A4
- . Accepte des pochettes jusqu'à 125 microns
- . Largeur d'entrée : 235 mm
- . Vitesse de plastification : 30 cm/min
- . **Temps de chauffe ultra rapide avec la technologie InstaHeat : 60 s.**
- . Technologie à 2 rouleaux chauffés
- . Garantie de 2 ans
  
- . Technologie 100% sans-bourrage
- . 4 positions de température réglables via l'écran "Touch-Control" (à froid, 80, 100 et 125 mic.)
- . Système de mise en veille automatique après 30 minutes d'inactivité : Auto Shut Off
- . Levier de débrayage du document en cas de mauvaises insertions
- . Signal lumineux et bip sonore quand la machine est prête
- . Poignée de transport intégrée
- . Plastifie sans transporteur
- . Livrée avec un kit de 10 pochettes



### Référence

5724801

### Coloris

Gris clair et noir

### Conditionnement de vente

2

### Gencod unitaire

0043859679904

### Gencod carton

50043859679909

### Dimensions produit (h x l x p en mm)

105 x 436 x 139

### Dimensions carton unitaire (h x l x p en mm)

170 x 486 x 175

### Dimensions carton de regroupement (h x l x p en mm)

188 x 367 x 499

### Poids produit (en kg)

2,25

### Poids carton unitaire (en kg)

2,50

### Poids carton de regroupement (en kg)

5,50

### ARGUMENTS DE SELECTION

Temps de chauffe ultra rapide : 60 secondes !  
Plastification 100% sans bourrage (avec l'usage des pochettes Fellowes et conformément au manuel d'utilisation)  
Levier anti-bourrage  
Design  
Facile à utiliser  
Idéale pour les petits bureaux , 1 à 5 utilisateurs



\*N/D = (conditionnement) Non Disponible