

**Mechanical characteristics**  
interface dimensions acc. to

**Mechanische Eigenschaften**  
Steckgesicht nach IEC 60169-15

**Components**  
centre contact  
outer contact  
insulator



**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Isolierung

**Materials / Material**  
a) CuBe  
brass / Messing  
PTFE

**Finish / Oberfläche**  
Au plated / vergoldet  
Au plated / vergoldet

**Electrical characteristics**  
impedance  
insertion loss  
VSWR (typical)

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand 50 Ω  
Einfügedämpfung ≤0.05 dB up to / bis 4 GHz  
VSWR (typisch) 1.01 at / bei 1 GHz  
1.02 at / bei 2 GHz  
1.06 at / bei 4 GHz

a	16928	22.08.05	MA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.05.	BJ	
				gepr./appr.	08.05.98	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA Bulkhead Adaptor with Flange SMA-Einbaukupplung mit Flansch (f-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01154A0011		
				Ersatz für/ replaces			 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4