


Datenblatt
Fiche technique
Data Sheet
Ausgleichsleitung J
Câble de compensation J
Compensating cable J

Artikelnummer Numéro d'article Item number	9.102A.140.02X022		Anzahl Paare Nombre de pair Number of pairs	1
Norm Norme Standard	DIN EN 60584		Typ / Klasse Type / classe Type / class	JCA
Farbcode Code de couleur Color code	schwarz noir black	+ weiss blanc white	Leitungswiderstand Résistance de conducteur Resistance of the conductor	2.774 Ω / m (20 °C)
Temperaturbereich Gamme de température Temperature range	-20 °C ... +80 °C		Gewicht Poids Weight	29 g / m



Pos.	Umschreibung	Description	Description	Querschnitt Section Cross-Section	Konstruktion Construction Construction	Abmessung Mesurage Dimension	Material Matériel Material	Bemerkungen Remarques Remarks
1	Ausgleichsleiter	Cordon de compensation	Compensating conductor	0.22 mm ²	7 x Ø 0.2 mm	Ø 0.53 mm	Fe-CuNi	
2	Isolation	Isolation	Insulation			Ø 1.3 mm	PVC	
3	Folie	Bande	Tape				Polyester	Bedeckung 25 % occultation 25 % coverage 25 %
4	Geflecht	Blindage	Braid			Ø 0.1	verzinnter Kupferdraht fil de cuivre, étamé tinned copper wire	Bedeckung 75 % occultation 75 % coverage 75 %
5	Aussenmantel	Gain extérieur	Outer sheath			Ø 4.2 mm	PVC	schwarz noir black

