

特点

- Intrepid 介质
- 等级
- 最大气流速率
- 提供不同厚度范围

**RS Pro 褶状面板过滤器，
Intrepid 介质， G4 级， 292 x
292 x 45mm 8.**

RS 库存号： 730-2895



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 为您提供的这些标准褶状面板过滤器是高容量一次性过滤器，可在 HEVAC 应用中提供基本过滤或预过滤级别。此产品使用获得专利的 Kimberly Clark Intrepid® 过滤介质制成，在其使用寿命内提供恒定的过滤级别，节能高达 40%。AquaKote® 卡通过将过滤介质的褶状包粘结到防水的 AquaKote® 卡框架中而制成，潮湿时具有卓越的抗撕裂性，干燥时具有极佳的抗撕裂性，并且由可再生源制成。专利 Kimberly Clark 过滤介质具有渐变密度，可均匀装载灰尘，可提供更大的吸尘能力，从而延长过滤器使用寿命。此过滤器介质疏水，具有恒定效率，得益于其超自然静电荷，比颗粒尺寸更高的效率，低压降，且由连续纤维制成，因此不会脱落。

一般规格

过滤器类型	折叠面板
最大气流	614m ³ /h
筛选市场汇率	8
过滤器等级	G4
外壳材料	AquaKote
介质材料	Intrepid
颜色	白色
应用	hvac 和厨房护罩的通用预滤器、hvac 空气滤清器用于加热、通风和空调（hvac）系统、通过去除空气中不必要的颗粒来提高空气质量。

机械规格

标称尺寸	12 英寸 x 16 英寸 x 2 英寸
标称高度	12in
标称宽度	12in
标称深度	2in
初始压降	47Pa
最终压降	250Pa

实际尺寸

尺寸	292mm x 292mm x 45mm
实际高度	292mm
实际宽度	292mm
实际深度	45mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007

