

Datenblatt:

Steckdosenleiste POWER EASY 11xT13 1.5m mit Schalter ws

Die einfache und zuverlässige Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Steckdosenleiste besteht aus 11xT13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 1.50 Meter Kabel. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden und kann auch als Ein/Aus-Schalter genutzt werden.



Artikelnummer	2076022111S	
EAN	7611007077884	
Einheits Nr.	986111203	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	5	
Verpackungsmasse	12.0 x 36.0 x 5.0 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.405 Kg	
Ursprungsland	CN	
Zolltarifr.	85366990	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Power Easy
Anzahl Steckdosen	11
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs, quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20

Merkmal	Bezeichnung
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe	360 mm
Produktbreite	120 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.400 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie