
LM-Modularbeitspodest 2-stufig Z600 40260- RS Code 817-9898



Z600 AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest – 40260

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Technische Daten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe (ca. m)	oberste Plattformhöhe (m)	gesamte Podesttiefe (m)	Gewicht, gesamt (kg)	Modulbezeichnung
40260	2,40	0,40	0,55	4,8	B

- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Bequeme und sichere Stufen (555 mm x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.