

## 110 Elektronische Einbau-Mehrtonsirene

Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm.

Hohe Schutzart IP 65.

8 Töne einstellbar.

Lautstärke einstellbar.



### TECHNISCHE DATEN

---

**Maße :** 70 mm x 71,6 mm. (Durchmesser x Tiefe)

**Befestigung :** Einbaumontage für 22,5 mm Ø (M 22)

**Gehäuse :** PC/ABS, schwarz

**Anschluss :** Stecker mit Schraubanschluss max. 1,5 mm<sup>2</sup>, Klemmschraube M3

**Lautstärke :** max. 100 dB (Lautstärke auch im montierten Zustand an der Rückseite einstellbar)

**Einschaltdauer :** 100 % ED

**Tonart :** 8 Töne von der Gehäuserückseite einstellbar

**Lebensdauer :** > 5.000 h

