

DER KLEINE FÜR ALLE FÄLLE.

SENSOTORK® 701.



- SICHER.** Dank fest integrierter Feinzahnkarre (80 Zähne, Rückratschwinkel 4,5°) mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung. Ein Arbeitsschlüssel wie ein feines Uhrwerk. Mit dem SENSOTORK® 701 ist ein präziser Schraubenzug selbst auf kleinstem Raum ein Kinderspiel.
- KOMPAKT.** Über die Einstastensteuerung lassen sich Einheiten und Modi (Track, Peak Hold, User Mode inklusive Schraubfahl mit Bewertung), schnell und einfach einstellen.
- INTUITIV.** Über die Einstastensteuerung lassen sich Einheiten und Modi (Track, Peak Hold, User Mode inklusive Schraubfahl mit Bewertung), schnell und einfach einstellen.

Auf engem Raum arbeiten – und das mit geringen Drehmomenten? Der SENSOTORK® 701 ist hierfür gemacht. Mit kompaktem Design und fest eingebauter Feinzahnkarre. Ein Arbeitsschlüssel wie ein feines Uhrwerk. Mit dem SENSOTORK® 701 ist ein präziser Schraubenzug selbst auf kleinstem Raum ein Kinderspiel. Der elektronische Drehmomentschlüssel zeigt Drehmomente im Bereich von 1 bis 20 N·m mit einer Abweichung von nur ± 4 % an. QuickRelease verhindert den Werkzeugverlust.

PRODUKTFEATURES
• Eigens entwickelt für das Arbeiten mit niedrigen Drehmomenten oder das Arbeiten auf engstem Raum.
• Ideal für den Anzug etwa von Aluminiumschrauben oder bei der Verbindung von Kunststoff-, Carbon- oder Magnesium-Komponenten.
• Programmierbar und dokumentationsfähig mit Hilfe der kostenfreien STAHLWILLE Software SENSONMASTER.
1-20 N·m - -

Erleben Sie die Vorteile des SENSOTORK® 701 auch als Video unter www.stahlwille.de/videos/701



DER DREHWINKEL-SPEZIALIST.

SENSOTORK® 713R.



- EXAKT.** Mit einer Anzeigearabweichung von lediglich ± 1 % der Champion im STAHLWILLE Sortiment.
- KOMPAKT.** Mit nur 21 cm Länge minimaler Platzbedarf für sicheres und exaktes Arbeiten auf kleinster Fläche.
- MULTISENSORISCH.** Erzieltes Drehmoment wird optisch, akustisch und haptisch signalisiert – mittels LC-Display, mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung, Warnton und Vibration.
- UNKOMPLIZIERT.** Benutzerführung und Menü nahezu selbsterklärend – Pfeiltasten für bequemere Bedienung.

Wann für eine Verschraubung ein Anzug mittels Drehwinkel vorgeschrieben ist, ist der SENSOTORK® 713R sicherlich das verlässlichste und präziseste Werkzeug im Markt. Der Drehwinkel-Drehmomentschlüssel SENSONATOR® 713R für Links- und Rechtsanzug verfügt über einen besonderen Messbereich und misst den angewendeten Drehwinkel und das Drehmoment sogar unabhängig vom Kraftangriffspunkt. So beugt er Anwendungsfehlern vor. Die Anzeigearabweichung des Drehwinkels sowie des Drehmoments liegt bei nur ± 1 %.

PRODUKTFEATURES
• Einzelne Schraubfräße und komplexe Ablaufpläne programmieren – sei es am PC oder am Werkzeug mittels Display und Funktionstasten.
• Umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten. Schraubvorgänge werden auch mit Zeitstempel gespeichert.
• Vorab definierte Werte für Schraubfräse sind auf Wunsch passwortschützt.
3-400 N·m - -

Erleben Sie die Vorteile des SENSOTORK® 713R auch als Video unter www.stahlwille.de/videos/713r

