

Universalkiste K 470 – 40875- RS Code 781-1611



Universalkiste K 470 - 40875

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Und sollten Sie in diesem Programm nicht die passende Kiste finden, bietet Ihnen ZARGES auch individuell geplante Sondergrößen.

Technische Daten

Bestell-Nr.	Innenmaß L x B x H (ca. mm)	Außenmaß L x B x H (ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (kg)	max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg)
40875	1500 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	396	25,0	150,0

- Hochwertige Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- Profilstöße vollverschweißte.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Zwei Fallgriffe je Stirnseite.
- Drei Klappverschlüsse an der Vorderseite.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Rutschleisten aus Aluminiumprofil an Deckel und Boden.
- Extra starkes 1,5 mm Blech.