




この寸法は嵌合力によって管理する。

断面 A-A


尺度 8-1



断面 B-B



断面 C-C



注)

1. 嵌合するファストンタブの詳細については CP 063-045J の図面参照のこと。

バラ状端子型番	連鎖状端子型番	材 料	仕 上	寸法 "H"	嵌合相対的厚
170048-1	170043-1	黄銅 0.25t	—	3.6	0.5±0.025
170048-2	170043-2	黄銅 0.25t	錫めっき		
170048-4	170043-4	磷青銅 0.25t	錫めっき		
170048-5	170043-5	錫めっき黄銅 0.25t	—		
170048-6	170043-6	黄銅 0.25t	錫めっき	3.3	
170048-7	170043-7	磷青銅 0.25t	錫めっき		

単位: 寸 法 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

B1		REVISED PER ECO-11-005140		RK	HMR	05APR11				
LTR	4-21 '75			DR	CHK	DATE				
DR	H. Shibasaki			DE	J. Matsui					
CHK	M. Sasaki			APP	Y. Sato					
4-21 '75		5/12/75		5/19/75						
110" シリーズ		ファストン		リセプタクル (バラ状)						

材料 (MATERIAL)		表参照		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
仕上 (FINISH)		表参照		TE Connectivity	
圧合電線断面積 (WIRE RANGE)		0.20~0.56 mm ² (AWG 24-20)		分類 (CLASS)	
被覆外径 (INSULATION DIA)		2.0~3.0 mm (0.080~1.20IN)		型式 (TYPE)	
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)		±0.4 (0.016) ±1°		ファストン	
尺度 (SCALE)		4-1		—	
LOC	SIZE	図号 NO.	REV		
J	A	C-170048	B1		