

## Datenblatt:

**Steckdosenleiste POWER EASY 4xT13 1.5m  
mit Schalter ws VPE 2 Stk.**

Die einfache und zuverlässige Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Steckdosenleiste besteht aus 4xT13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 1.50 Meter Kabel. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden und kann auch als Ein/Aus-Schalter genutzt werden.



|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 207605214S 02                                                                                   |
| EAN                | 7611007124427  |
| Einheits Nr.       |                                                                                                 |
| Einheit            | STK                                                                                             |
| Verpackungseinheit | 1                                                                                               |
| Verpackungsmasse   | 9.0 x 25.0 x 8.0 (B x H x T) cm                                                                 |
| Bruttogewicht      | 0.575 Kg                                                                                        |
| Ursprungsland      | CN                                                                                              |
| Zolltarifnr.       | 85366990                                                                                        |

## Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung               |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Power Easy                |
| Anzahl Steckdosen         | 4                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Weiss                     |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja                        |
| Schalter                  | Ja                        |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge                | 1.5 m                     |
| Kabelfarbe                | Weiss                     |
| Steckertyp                | Typ 12                    |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                |
| Halogenfrei               | Nein                      |
| UV-beständig              | Nein                      |
| Produktfarbe              | Weiss                     |
| Verwendung                | Innen                     |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                      |
| Schutzart                 | IP20                      |

| Merkmal                  | Bezeichnung             |
|--------------------------|-------------------------|
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C             |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutzschalter |
| Zusatzfunktionen         | im praktischen Duopack  |
| Produkthöhe              | 250 mm                  |
| Produktbreite            | 90 mm                   |
| Produkttiefe             | 80 mm                   |
| Gewicht netto            | 0.570 Kg                |
| Verpackungsart           | Schrumpffolie           |