

## MERKMALE

- Gekapselte 3,5-mm-Mono-Klinkenbuchse
- Buchse anschrauben
- Gekapselt in Kunststoffgehäuse
- Lötanschluss
- Erde mit Buchse verbunden

## 3,5-mm-Mono-Klinkenbuchse für RS Pro für Chassismontage

RS Best.-Nr. 106-874



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese gekapselte Einbaubuchse von RS Pro ist robust und zuverlässig. Die Buchse hat eine Platten-Montagebuchse, an die ein Erdkontakt angeschlossen ist, und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Montage. Neben einem robusten, gekapselten Gehäuse verfügt die Buchse über Lötösen für einen sicheren Anschluss, d. H. Dieser Klinkenstecker kann sicher in ein Gerät eingesetzt werden.

## Allgemeine

<b>Typ</b>	Mono
<b>Geschlecht</b>	Buchse
<b>Montageart</b>	Chassismontage
<b>Kontaktbeschichtung</b>	Silber
<b>Gehäuseausrichtung</b>	Gerade
<b>Nennstrom</b>	1 A max
<b>Anzahl der Pole/Wege</b>	2
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Nickel
<b>Anwendung</b>	Smartphone-Aux-Buchsen, Headsets und Kopfhörer, digitale Camcorder, Fernseh- und Medienperipheriegeräte, Audioanwendungen

## Mechanische

<b>Größe</b>	3,5 mm
<b>Gehäusematerial</b>	POM
<b>Durchmesser der Montagebohrung</b>	6mm
<b>Maximale Plattenstärke</b>	2.5mm
<b>Länge</b>	20mm
<b>Breite</b>	9mm

<b>Höhe</b>	10.5mm
-------------	--------

### Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	2011/65/EU und 2015/863
-----------------------------------	-------------------------



## Dimensions (mm)

