

MERKMALE

- Ausgestattet mit starkem Polyethylen (PE)
- Einfache Montage – keine Werkzeuge erforderlich
- Feuchtigkeitsbeständig und schlagfest – rostet nicht
- Einfach zu reinigen
- Vier abriebfreie Räder

PE-Transportwagen RS Pro mit 2 Ablagen, 810 x 610 mm, 180 kg Last

RS Best.-Nr. 225-6003



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese RS PRO-Transportwagen aus Kunststoff eignen sich hervorragend für den Transport von Gegenständen und schaffen eine größere Mobilität im gesamten Arbeitsumfeld. Der Transportwagen ist dank vier drehbarer Rollen leicht beweglich. Zwei Rollen sind gebremst, damit Sie den Wagen an Ort und Stelle sicher feststellen können. Die obere Ablage des Transportwagens ist zudem mit zwei Handgriffen ausgestattet. Die Konstruktion mit drei rutschfesten Ablagen mit hochgezogenen Rändern aus Polypropylen (PE) ist robust, so dass der Wagen auch für raue Umgebungen geeignet ist.

Allgemeine

Typ	Ablage
Anzahl der Stufen	2
Radtyp	Gummi
Radmerkmale	Gebremst, Markierungsfrei, drehbar
Rahmenmaterial	PE
Radmaterial	Gummi
Bremsen	Ja
Anwendungen	Kantinen, Büros, Werkstätten, Lager, Garagen

Mechanische

Höhe der Lippenkante am Regal	12mm
Belastbarkeit	180 kg
Raddurchmesser	100mm
Regalabstand zwischen jedem Regal	630mm

Trolley-Größe	
Abmessungen	860 mm x 885 mm x 610 mm
Tiefe	610mm
Breite	885mm
Höhe	860mm

Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	810 mm x 610 mm
Plattformlänge	810mm
Plattformbreite	610mm

Größe des Innenregals	
Abmessungen	812 mm x 595 mm
Länge	812mm
Breite	595mm



UTILITY TRAY TROLLEY RANGE								
Trolley Size HxWxD (mm)	No. of Shelves	External Shelf Size LxW (mm)	Internal Shelf Size LxW (mm)	Lipped Edge Height on Shelf (mm)	Shelf Clearance Between Each Shelf (mm)	Wheel Dia (mm)	Capacity (Kgs)	RS Stock No.
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	2255971
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	4442391
860 x 885 x 610	2	810 x 610	812 x 595	12	630	100	180	2256003
835 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	100	180	2256019
975 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	200	350	7898548