

ALPHA

8377UAD160P63 red

EAN 4031582490145

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	57 mm
Diamètre d'encombrement	290 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	145 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●