

**NA4908-XL**

## Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

X-life

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme
revêtement	Sans

## dimensions principale &amp; données de performance

d	40 mm	Alésage
D	62 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Largeur
C <sub>r</sub>	48.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	67.000 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	11.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n <sub>G</sub>	9.200 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	5.000 1/min	Vitesse de base
m	0,234 kg	Poids

## Dimensions

F	48 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1 mm	Déplacement axial



### Plage de température

T <sub>min</sub>	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T <sub>max</sub>	120 °C	Température de fonctionnement max.

### Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement