

LED

46-
39J.0986

Vertrieb durch
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-39J.09...>

Ihr Produkt:



46-39J.0986 LED

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

Leuchtmittel Farbe: Weiss

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 24 AC/DC -20% / +10%

Elektrische Lebensdauer: 50 000 h

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.002 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C

ZERTIFIKATE

Konformitäten: CE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

Normen: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, IEC EN 62471

WEITERE

Kurzbeschreibung: LED, Weiss, 24 AC/DC -20% / +10%

Leuchtmittel Art: Multi-LED

Abmessung:

Ø 10 mm x 20 mm