

# 規格シリンダ DSBC-80-150-PPVA-N3

部品番号: 2126599

★ Core product range

両端に調整可能なクッション付き

FESTO



## データシート

特長	値
ストローク	150 mm
ピストン径	80 mm
ピストンロッドネジ	M20x1,5
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 15552
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.4 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	1.8 J
クッションストローク	31 mm
0.6MPaで後退時の理論力	2,721 N
0.6MPaで前進時の理論力	3,016 N
0mmストロークでの移動負荷	810 g
10mmストロークあたりの加算質量	92 g
0mmストロークの基本質量	2,660 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	39 g
取付方法	オプション 雌ネジ アクセサリ
接続ポート径	G3/8
材質	RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金 アルマイト処理