

Mini-thermomètre

Mini-thermomètre d'alarme

Alarme min./max. réglable

Sonde fixe

Avec clip permettant de poser l'appareil, de le fixer au mur ou de l'attacher



Illustration 1:1

Ce mini-thermomètre Testo au prix attractif est doté d'une fonction d'alarme. Petit par sa taille, mais grand par ses performances ! La sonde de pénétration est solidement raccordée à l'appareil par un câble de 80 cm. Sonde et câble peuvent aisément être rangés dans l'appareil pour garantir son format compact.

L'appareil émet une alarme sonore en cas de dépassement des limites réglées. Ce thermomètre d'alarme est parfait pour enregistrer la température dans l'air, dans les matières souples ou poudreuses et dans les liquides.

Caractéristiques techniques / Accessoires

Mini-thermomètre d'alarme

Mini-thermomètre d'alarme avec sonde de pénétration résistante jusqu'à 150 °C ; longueur de la sonde : 190 mm ; alarmes min./max. ; clip de fixation ; pile incl.

Réf. 0900 0530



Type de capteur

Plage de mesure	-50 ... +150 °C
Précision : ± 1 digit	± 1 °C (-30 ... +150 °C) ± 2 °C (étendue restante)
Résolution	± 0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

Caractéristiques techniques générales

Température de service	-10 ... +50 °C
Température de stockage	-20 ... +70 °C
Type de piles	1 micro cellule AAA
Autonomie	env. 500 h
Affichage	LCD ; 1 ligne
Matériau du boîtier	ABS
Dimensions	100 x 73 x 18 mm
Longueur du capteur	190 mm
Diamètre pointe de mesure	Ø 0.3 mm
Poids	135 g

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

Certificat d'étalonnage ISO pour la température ; pour sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : -18 °C	0520 0061	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température ; pour sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : 0 °C	0520 0062	