

MC 1,5/ 9-STZMSTB-3,81 - 插拔式连接器



1966460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1966460>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

PCB插拔式连接器，颜色: 绿色，位数: 9，产品系列: MC 1,5/-ST，针距: 3.81 mm，螺钉头规格: L 开槽，包装类型: 纸箱包装



商业数据

订货号	1966460
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制 (不可退回)
销售关键代码	AABABC
产品关键代码	AABABA
GTIN	4017918913588
单件重量 (含包装)	8.2 g
单件重量 (不含包装)	7.544 g
原产地	DE

MC 1,5/ 9-STZMSTB-3,81 - 插拔式连接器



1966460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1966460>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	MC 1,5/..-ST
位数	9
针距	3.81 mm
安装法兰	不带

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
触点表面	锡 Sn
材料接触表面	Sn

尺寸

宽度	35.08 mm
高度	11.6 mm
长度	41 mm
针距	3.81 mm

安装

螺钉头驱动方式	开槽 (L)
---------	--------

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

MC 1,5/ 9-STZMSTB-3,81 - 插拔式连接器



1966460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1966460>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 1,5/ 9-STZMSTB-3,81 - 插拔式连接器



1966460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1966460>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn