



NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2 x 18V BRUSHLESS DCMPW1600N-XJ

- **Moteur Brushless** : amélioration des performances et de l'autonomie.
- **3 réglages de pression** :
 - 1- 70 Bar
 - 2- 85 Bar
 - 3- 110 Bar Boost : après 10 minutes, l'appareil revient au réglage sélectionné initialement.
- **Tuyau d'autoamorçage de 3m** : utile pour s'approvisionner à partir de n'importe quelle source d'eau, aucune pression d'entrée nécessaire.
- **Cage de protection** : protège l'appareil pour une durabilité accrue et réduit le risque de dommages causés par les chocs.
- **Lance en métal et raccords laiton** : durabilité maximale.
- **Pompe en aluminium** : pour une plus grande durée de vie.
- **Poignée télescopique** : facilite le transport et le stockage.
- **Compartiment de rangement** pour la poignée, la lance et les buses : rapide et facile d'accès et moins de risque de perte d'outils.

Voltage	2 x 18V
Type de moteur	Brushless
Pression bar	70/85/110 (boost)
Débit max.	276 litres/h
Pompe	Aluminium
Mode auto-amorçant	Oui
Autonomie	Jusqu'à 1h
Température	60°
Gencod	5035048795613



Livré avec :

- 1 lance métal
- 1 tuyau flexible haute pression de 6m
- 1 tuyau d'entrée d'eau de 3m
- 1 buse réglable
- 1 buse rotative
- 1 pistolet mousse
- 1 raccord tuyau
- 1 filtre



PRIX :