

## Produkte

### **Elektroden-Inverter E 130** Mobil und kompakt, an jeder Steckdose zu betreiben

Artikelnummer: 002 101 3000

- Hervorragende Zündegenschaften mit smart intelligence
- Robust für rauen Baustelleneinsatz
- Schweißverfahren: Elektrode und WIG
- Standardmäßig mit Hot-Start, Anti-Stick und Arc-Force-Regelung
- Mit WIG Lift-Arc (Umschalter WIG-Funktion)
- Klima-, Staubkammer- und Rütteltests erfolgreich bestanden
- Elektroden bis Ø 3,25 mm
- Inklusive Schweißplatzausführung und Multifunktionstragegurt
- CE-geprüft



### Technische Daten

Netzanschußspannung	230 V/50-60 Hz
Einstellbereich, stufenlos	10 - 130 A
Leerlaufspannung E/WIG	90 V / 25 V
Einschaltdauer E/WIG bei 40°C	25% / 35%
100 % ED E/WIG bei 40°C	80A / 100 A
Schutzart	IP 23 C
Absicherung	T 16 A
Gewicht	6,2 kg
Maße L x B x H	300 x 130 x 210 mm