



断面 C-C
(SECT. C-C)

断面 B-B
(SECT. B-B)



断面 A-A
SCALE: 10-1
(SECT. A-A)

注:

- △ 0.65t タブと嵌合。
- 嵌合相手タブ型番 172779, 172780
- 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 取付適用規格 No. 114-5071.
- 相手ハウジング型番 172500 他。
- △ 逆巻きリール。

NOTES:

- △ MATE WITH 0.65t TAB.
- MATE TAB P/N 172779, 172780.
- PRODUCT SPEC. No. 108-5165, 5166.
- APPLICATION SPEC. No. 114-5071.
- PLUG HSG P/N 172500 ETC.
- △ REVERSE REEL.

172776-6	部分金メッキ (SELECTIVE GOLD) △	磷青銅 (PHOS BRO)	172775-6	7
172776-5	錫メッキ済 (PRE-TIN)	KLF-5	△ 1-172775-5	6
172776-1	錫メッキ済 (PRE-TIN)	黄銅 (BRASS)	△ 1-172775-1	5
172776-5	錫メッキ済 (PRE-TIN)	KLF-5	172775-5	4
172776-4	錫メッキ済 (PRE-TIN)	磷青銅 (PHOS BRO)	172775-4	3
172776-2	部分金メッキ (SELECTIVE GOLD) △	黄銅 (BRASS)	172775-2	2
172776-1	錫メッキ済 (PRE-TIN)	黄銅 (BRASS)	172775-1	1
バラ端子型番 (LP NO.)		仕上り (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)

TE TE Connectivity

WIRE RANGE 0.3~0.89mm ² (AWG #22~#18)		INSULATION DIA 1.5~2.6 mmφ		NAME リセクタクル コンタクト マルチインターロックコネクタ (MIC) マーク II RECEPTACLE MIC MK II	
MATERIAL 表参照 SEE TABLE		FINISH 表参照 SEE TABLE		GENERAL TOLERANCE	SIZE LOC NUMBER
F1 REVISED PER ECO-11-005294		DR. K. Betanc		0<≦ 10 : ±0.2 10<≦ 30 : ±0.25 30<≦ 100 : ±0.3 ANGLES : ±3°	C J C-172775
LTR REVISION RECORD	DR CHK DATE	DR. K. Betanc	APP. M. Matsushita	SCALE 5-1	REV. F1 SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING