

Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Product ID: DP2DVIS



Mit dem DisplayPort auf DVI-D Active Single Link-Adapter DP2DVIS können Sie Ihre DisplayPort-Videoquelle (z. B. Desktop-PC, Laptop usw.) an jeden DVI-D-Monitor, Projektor oder Display, einschließlich Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf einen DisplayPort-fähigen Monitor.

Anders als passive Adapter bietet dieser DP-auf-DVI-Konverter eine aktive Konvertierung zur Verwendung mit jedem DisplayPort-Ausgang - eine ideale Lösung für Grafikkarten, die keine Multimodus DP++-Signale (z. B. ATI Eyefinity) ausgeben können. Dieses kompakte Gerät unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und ist somit eine einfache Lösung für die Konvertierung eines DisplayPort-Ausgangs für Kompatibilität mit vorhandenen DVI-Monitoren, Fernsehgeräten oder Projektoren.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-Computer oder Quellgerät
- Eine hervorragende Lösung zur Verwendung von DVI-Monitoren als Zweit-Bildschirm
- Perfekt für größere Bildschirme mit hohen DVI-Auflösungen
- Adaptieren von Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können

Features

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200.
- Wird von jedem DVI-D-Display, inkl. Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, unterstützt.
- DisplayPort-Anschluss mit Schnappverschluss
- Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen
- Unterstützt HDCP 1.3
- Funktioniert mit Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Nein
	AV-Ausgang	DVI
	AV-Eingang	DisplayPort
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
	Industrienormen	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	80 % ~ 90 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	5.7 in [14.6 cm]
	Produktbreite	1.7 in [44 mm]
	Produktgewicht	1.7 oz [48 g]
	Produktgröße	0.8 in [20 mm]
	Produktlänge	7.9 in [200 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	2 oz [57 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-DVI-Adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.