

変圧器仕様書

品名

HP - 612

仕様


適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1	複巻	A 種	50 Hz/ 60 Hz	P	無し	1 . 44 VA
1次電圧(P)	100 V					
2次電圧(S)	6 V / 0 / 6 V					
2次電流	0 . 12 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	60	± 5 %以内	30 %以下	100 M 以上	1 . 5 kV	2倍 400 Hz 18秒間





*耐電圧: 但しS-鉄心間 0 . 5 kV

外形寸法図


(単位 mm)



ラベル表示



結線図



質量 約 0 . 08 kg