

特点

- 特别适用于节省空间的安装
- 具有镀锡铜编织屏蔽
- 柔性电缆、带铜导线
- 外层护套上有黑色数字

RS Pro y 控制电缆 0.75 mm²、50m、屏蔽

RS 号: 522-428



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro control 电缆采用数字编码、是可靠的连接电缆、结合了柔性电源电缆的特点、由于适用于固定和灵活安装的小电缆直径、可节省空间。

一般规格

屏蔽 / 未屏蔽	屏蔽
屏蔽类型	镀锡铜编织层
屏蔽	镀锡铜编织层
护套颜色	灰色
护套材料	聚氯乙烯 pvc
绝缘颜色	灰色、棕色；黑色、黄色 / 绿色
床上用品	聚脂薄膜
胶带	聚脂薄膜
应用	工厂工程、输送机和运输系统、加热和空调系统

电气规格

额定电流	4.5A
额定电压	300V/500V
导线电阻	28.1Ohm/km
接地电缆	否
导线材料	铜
绝缘材料	pvc

机械规格

长度	50m
内核数	4
绞线数	24
绞线尺寸	0.2mm
芯线束	24/0.2mm
横截面积	0.75mm ²
外径	6.9mm
导线直径	020 ±0.008 x 24
绝缘直径	1.90±0.1 x 4C
美国线规	18
最小折弯半径	8 x 直径
耐油	否
铠装	否
导线数量	16 x 9.
覆盖范围	70%

操作环境规格

工作温度范围:	静态:
	-20°C 至 80°C
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	80°C

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
符合标准	rohs /iec 60228/vde 0295 iec 60 228 是符合第 5 类标准的第 0295 条

