

## 特点

- 柔性 - 可缠绕在管道上
- 提供各种长度
- 切割成所需长度

## RS 15W Pro / m 伴热电缆恒定 功率、并联电路、240 v 、 100m

RS 号: 665-7413



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 电路发热带、具有恒定功率输出、适用于过程温度维护应用。此胶带足够柔韧、可在合适的管道或 Vessel 周围螺旋固定。该加热胶带包含多个短加热区、每个加热区通过一对连续总线导线连接。

伴热选项包括：

[703-3108](#) - 1a/m、20m、15W 电缆

[703-3101](#) - 1a/m、50m、15W 电缆

[703-3105](#) - 1a/m、100m、15W 电缆

[256-244.](#) - 15W 交流 /m、240 v、20m 电缆

[665-7419](#) - 15W 交流 /m、240 v、50m 电缆

[665-7413](#) - 15W 交流 /m、240 v、100m 电缆

[256-109.](#) - 伴热端接套件

## 一般规格

电缆类型	恒定功率；并联电路
自调节	否
护套材料	硅橡胶
应用	防霜；水、油和化学制品管路；喷水灭火系统干线；供水管道；不适用于危险区域

## 电气规格

每米输出	15W
额定电压	240V

## 机械规格

长度	100m
----	------

## 操作环境规格

工作温度额定值

-60 至 200°C



