

CARATTERISTICHE

- Qualità di assorbimento urti
- Struttura in poliestere
- Facile da ispezionare per eventuali danni
- Elevata resistenza all'abrasione
- Estremità della cinghia in Becket Eyes

Cinghia di sollevamento gialla 6m RS Pro, 3t

Codice RS: 729-3035



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questa cinghia in tela in poliestere RS PRO è stata progettata per sopportare carichi pesanti, garantendo al contempo la sicurezza. Questa cinghia costituisce una scelta estremamente popolare grazie alle caratteristiche di leggerezza, robustezza e alla flessibilità che riduce gli urti durante il carico. L'ampia superficie di appoggio contribuisce a proteggere il carico che si sta sollevando da graffi e ammaccature.

Specifiche generali

Tipo di imbracatura	Tela
Carico in trazione	1000kg
Carico di lavoro sicuro (2 bracci)	4200kg
Carico di lavoro sicuro (4 bracci)	3000kg
Carico di lavoro sicuro (sollevatore)	2400kg
Fattore di sicurezza	7:1
Materiali	PET
Colore	Giallo
Applicazioni	Movimentazione merci, movimentazione imbarcazioni, costruzioni Taglio e trasporto dei tronchi

Specifiche meccaniche

Lunghezza	6000mm
Larghezza	90mm
Raccordi terminali	Occhi occhio a occhio piatto

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio	Da -40 °C a +100 °C.
---------------------------------	----------------------

Omologazioni

Standard soddisfatti

EN 1492-1

