

MERKMALE

- Hergestellt gemäß ISO6789
- Genauigkeit +/-3 % des Messwerts
- SI- und zöllige Einheiten

RS PRO 1/2-Zoll- Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb, 16 → 80 Nm

RS Best.-Nr. 815-515



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Drehmomentschlüssel mit Messuhr von der bewährten Marke RS PRO ist ein perfektes Werkzeug für den Bediener für professionelle Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln verfügt sie über ein analoges Zifferblatt, das sowohl in SI- als auch in zölligen Einheiten klar und leicht zu machen ist. Es enthält außerdem zwei Anzeigen (Haupt- und Slave) für genaue Erfassung und Einstellung des erforderlichen Drehmomentwerts.

Allgemeine

Drehmomentbereich	16Nm → 80Nm
Antriebsform	Vierkant
Laufwerksgröße	1/2in
Typ	Wählscheibe
Genauigkeit	±3%
Skalenabstufungen	2Nm

Mechanische

Gesamtlänge	435-mm-Skala
--------------------	--------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	ISO6789
-----------------------------------	---------

