



中文

参数表

RS Pro LED 15W 红外防潮灯

RS 库存号 : 145-5902



这款 RS Pro LED 防潮灯有一个光滑的超现代机身，无可见螺丝。配备有一个快捷固定安装支架，这款灯非常适合家用。带被动红外装置。



中文

特性

| | |
|------|----------------|
| 功率 | 15 瓦 |
| 光束角 | 110° |
| 光强度 | 1050 Lm (流明) |
| 灯型 | LED |
| 电压 | 220V-240V |
| 色温 | 4000K |
| 操作温度 | -20°到+40°C |
| 灯具 | LED 芯片 |