

Lampe de poche LED HL DB 43 MH 200+20 lm avec 3 piles Micro/AAA/LR03

Maniable, compacte et performante.



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT

200
+20
LUMEN

24 h
MAX.

INCLUSIVE
BATTERY

360°

360°

Référence
Code-barre

1175420010
4007123641628

DESCRIPTION

- 4 LED SMD très claires.
- Mode d'éclairage supplémentaire en frontal par 3 LED CREE très puissantes.
- Support en plastique avec aimant intégré, orientable à 360°.
- Crochet pivotant à 360° et repliable.
- Autonomie max. : 24h.
- Fournie avec 3 piles standard AAA/LR03/Mignon.

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	200 lm	Type de batterie	Micro AAA LR03
Flux lumineux total de la source secondaire	20 lm	Technologie batterie	Alcaline
Température de couleur	6500 K	Classe de protection	III
Tension de la batterie	1,5 V	Indice de protection (IP)	IP20
Autonomie max.	24 h	Couleur	noir/jaune
Nombre de piles/ batteries	3		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0,14 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,11 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	4 cm x 8,7 cm x 18 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	3,4 cm x 6,9 cm x 10 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe torche LED HL DB 43 MH, 3 piles alcalines Micro/AAA/LR03